


# Regulator tlaka LR-1/8-F

Številka dela: 552420

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Membranski regulacijski ventil z neprekinjenim dovajanjem tlaka
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem
Prikaz tlaka	G1/8 pripravljen
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Vstopni tlak 1	1 bar...20 bar
Največja histereza tlaka	0.2 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	420 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:...]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...80 °C
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Teža izdelka	120 g
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Bakrova zlitina