

Glušnik U-1/8-BR

Številka dela: 552423

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pretok proti atmosferi	2050 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Raven zvočnega tlaka	77 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Teža izdelka	8 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Material blažilnega vložka	PE
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina