



# Ventil s klecnim koleščkom

## RWB-3-1/8

Številka dela: 552432

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	mehanski
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	120 l/min
Pnevmatični delovni priključek	G1/8
Delovni tlak	3.5 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	sedež bata
Nazivni premer	3.5 mm
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	3.1 N
Teža izdelka	160 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Material tesnil	NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran