

Cev iz umetne mase

PAN-VO-4X0.75-BL

Številka dela: 552439

FESTO

z zaviranjem gorenja



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6 mm
Zunanji premer za vtično-vijačni priključek	4 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	20 mm
Notranji premer	2,6 mm
Min. polmer krivljenja	5 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda Mineralno olje
Temperatura okolice	-30 ... 90 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,037 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	Poliamid 12 PVC-P