

Svetlobni vodnik SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Številka dela: 552826

FESTO

primeren za optične enote SOE4.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Postopek merjenja	Svetlobna zavesa
Minimalni premer objekta	0,35 mm
Optični vodnik - posebnost	Visoka temperatura
Doseg	400 mm
Temperatura okolice	-55 ... 115 °C
Velikost, glava	M4
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Min. polmer krivljenja	25 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Zunanji premer	2,2 mm
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacija o materialu, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1