

Svetlobni vodnik SOOC-TB-P-C5-2-R10

Številka dela: 552828

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Metoda merjenja	viličasta svetlobna zapora
Najmanjši premer predmeta	0.2 mm
Svetlobni vodnik – posebnost	viličasta svetlobna zapora
Doseg	5 mm
Temperatura okolice	-55 °C...70 °C
Velikost glave	pravokotnik 41 x 15 x 7 mm prostor med rogljema vilic 5 x 29 mm
Dolžina svetlobnega vodnika	2 m
Najmanjši polmer upogibanja	10 mm
Zunanji Ø	1.25 mm
Material ohišja	ABS
Material svetlobnega vodnika	PE
Stopnja zaščite	IP66
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III