


Nihajna pritrditev CRSBN-20/25

Številka dela: 552904

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20/25
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	228 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pritrdilnega obroča	visoko legirano jeklo
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sornika	visoko legirano jeklo
Material ležaja	PE
Material matice	visoko legirano jeklo
Material vijakov	visoko legirano jeklo