

Povezovalni kabel MHJ9-KMH-0,5-MF

Številka dela: 553121

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odobritev	RCM Mark
Dodatne funkcije	Gašenje obloka Zmanjšanje držalnega toka z rekuperacijo energije Varnostni izklop
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z DIN letvijo izbirno:
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	40 g
Električni priključek	2-polni/2-polni/4-žilni Ravna doza/ravna doza/kabel
Območje delovne napetosti DC	12 V...53 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Napotek glede delovanja	Napajalnik mora zagotavljati vsaj 1,7 A brez padca napetosti.
Napotek glede porabe energije	faza nizkega toka 2 W, faza visokega toka 7 W, na kanal
Trajanje vklopa	100% Upoštevajte navodila za uporabo magnetnih ventilov.
Območje sprožilnega signala DC	3 V...30 V
Napotek glede vhodnega toka	Linearno naraščanje 0,09–0,44 mA pri sprožilnem signalu 3–15 V 0,44–15,44 mA pri sprožilnem signalu 15–30 V
Vhodna upornost	34 kOhm
Dolžina kabla	0.5 m
Lastnost voda	za statične aplikacije
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev

Značilnost	Vrednost
Material kabelskega plašča	PUR PVC
Material ohišja	POM