

Priključna letev MHJ9-PN16

Številka dela: 553123

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	10 mm
Največje število ventilskih mest	16 možne izvedbe po želji stranke
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Teža izdelka	390 g
Način pritrditve	z zadrževalnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	ni zajet
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana