


Vakuumski filter VAF-DB-3/8

Številka dela: 553140

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	navpično
Finost filtra	80 µm
Delovni tlak	-0.95 bar...0 bar
Napotek glede delovnega tlaka	Uporaba samo v odprtih vakuumskih sistemih
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Največji pritezni moment	15.3 Nm
Teža izdelka	156 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo s stenskim/površinskim nosilcem
Pnevmatični priključek	G3/8
Vakuumski priključek	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material filtra	PE
Material ohišja	PP-ojačan
Material posode	PA
Primernost izmetalnega impulza	7 bar