

Sklop mehov DADB-V6-100-S376-425

Številka dela: 553385

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Zunanji Ø | 93 mm |
| Velikost | 100 |
| Območje hoda | 376 mm...425 mm |
| Podaljšek batnice | 98 mm |
| Zasnova | okrogla oblika |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | Sklop mehov z zajetim iztekajočim zrakom |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Odpornost na medije | prahovi ostružki olja maziva bencini |
| Stopnja zaščite | IP54 |
| Temperatura okolice | -10 °C...80 °C |
| Teža izdelka | 321 g |
| Način pritrditve | odložljivo z navojnim zatičem |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material adaptacijskih delov | Ojačan PA |
| Material tesnil | NBR |
| Material meha | NBR |
| Material navojnih zatičev | visoko legirano nerjavno jeklo |