

# Sklop mehov DADB-S1-12-S151-200

Številka dela: 553397

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	22 mm
Velikost	12
Območje hoda	151 mm...200 mm
Podaljšek batnice	59 mm
Zasnova	okrogla oblika
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Sklop mehov z zajetim iztekajočim zrakom
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Odpornost na medije	prahovi ostružki olja maziva bencini
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Teža izdelka	16 g
Način pritrditve	z navojnim zatičem z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adaptacijskih delov	Ojačan PA
Material tesnil	NBR
Material meha	NBR
Material navojnih zatičev	visoko legirano nerjavno jeklo