

Sklop mehov DADB-S1-63-S176-250

Številka dela: 553507

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	57 mm
Velikost	63
Območje hoda	176 mm...250 mm
Podaljšek batnice	77 mm
Zasnova	okrogla oblika
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Sklop mehov z zajetim iztekajočim zrakom
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Odpornost na medije	prahovi ostružki olja maziva bencini
Stopnja zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Teža izdelka	113 g
Način pritrditve	z navojnim zatičem z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adaptacijskih delov	Ojačan PA
Material tesnil	NBR
Material meha	NBR
Material navojnih zatičev	visoko legirano nerjavno jeklo