

Cev iz umetne mase PUN

Številka dela: 553573

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	3 mm...16 mm
Notranji Ø	2 mm...11 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...30 bar
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna prosojno modra prosojno rumena prosojno zelena prosojno rdeča prosojno črna bela
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)