

# Cev iz umetne mase PAN

Številka dela: 553610

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	4 mm...16 mm
Notranji Ø	2.5 mm...12 mm
V skladu s standardom	DIN 73378-PA12-PHL
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...35 bar
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] mineralno olje
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-60 °C...100 °C
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PA12-P TPE-A