

Cev iz umetne mase PEN

Številka dela: 553769

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	4 mm...16 mm
Notranji Ø	2.7 mm...10.8 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-30 °C...60 °C
Barva	modra rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE