

Cev iz umetne mase PLN

Številka dela: 553850

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	4 mm...16 mm
Notranji Ø	2.9 mm...12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...14 bar
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE