


Električni vmesnik CECX-C-ET

Številka dela: 553856

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Poraba moči na sistemskem bus-u	0,5 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Razred zaščite	III
Masa izdelka	23 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Prikazi statusa	LED rumena = prenos/sprejem LED zelena = povezava
Ethernet, priključni vtič	8-polni
Ethernet, hitrost prenosa podatkov	10/100 Mbit/s
Ethernet, podprti protokoli	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP