


Električni vmesnik

CECX-S-S4

Številka dela: 553979

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	31 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Serijski vmesnik, število	1
Serijski vmesnik, vrsta	RS 485-A/422-A
Serijski vmesnik, priključna tehnika	Vtič Sub-D 9-polni
Serijski vmesnik, stopnja prenosa	1200 ... 115000 Bit/s nastavljiv s programom
Serijski vmesnik, galvanska izolacija	ne