


Povezovalni kabel NEBV-H1G2L-P-0.5-LE2

Številka dela: 554029

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	Für statische Anwendungen
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Območje obratovalne napetosti AC	4,5 ... 26,4 V
Območje obratovalne napetosti DC	4,5 ... 26,4 V
maksimalen izhodni tok	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Masa izdelka	12 g
Električni priključek	2-žilni Vtičnica ravna / kabel
Dolžina kabla	0,5 m
Način pritrditve	Zaponka
Koda barve, izolacija žice	Pin 1 = črna Pin 3 = schwarz/rot
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	POM PUR
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC