



Zaustavljalni valj

DFST-63-30-DL-Y4-A

Številka dela: 555575
Izdelek, ki se opušča

FESTO

brez vzmeti, z zaklepom s prekucno ročico, nastavljen blažilnik spredaj.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	30 mm
Premer bata	63 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivna zgradba	Batnica s prekucno ročico
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Zaznavanje položaja prekucne ročice	za induktivne senzorje
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	Vodilni drog
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Udarne sila	5.000 N
Masa izdelka	3.500 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno