

Vtič
CAMF-B-M25-G4
Številka dela: 555676

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Pritrditev proti izgubi
Položaj vgradnje	poljubno
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Območje delovne napetosti AC	160 V
Tokovna obremenljivost	1 A
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve