

# Priključna plošča VMPA2-FB-AP-2-1-S0

Številka dela: 555902

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                               |
|----------------------------------|--|
| Širina                           | 43 mm                                  |
| Dolžina                          | 107.3 mm                               |
| Dimenzija rasterja               | 21 mm                                  |
| Največje število ventilskih mest | 2                                      |
| Delovni tlak                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Krmilni tlak                     | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve        |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura okolice              | -5 °C...50 °C                          |
| Teža izdelka                     | 185 g                                  |
| Pnevmatični priključek 2         | G1/8                                   |
| Pnevmatični priključek 4         | G1/8                                   |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                        |
| Material priključne plošče       | aluminijeva tlačna litina              |