


Dolg vtično navojni priključek L QSLF-F-G3/8-10

Številka dela: 556851

FESTO

V celoti kovinski, zunanji navoj z zunanjim šestrobom, območje temperature do 150°C.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	8,8 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	0 ... 150 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	25 Nm
Masa izdelka	47,8 g
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 10 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) kroman in nikljan
Informacije o materialu tesnila navoja	FPM
Informacije o materialu tesnila cevi	FPM