



# Ventil s tipalom VMEM-SCZ-M52-E-G14

Številka dela: 556909  
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	mehanski
Širina	25 mm
Normalni imenski pretok	1.000 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Imenska velikost	6 mm
Navodila za uporabo	ne uporabljajte kot mehanski prslon
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunaj
Krmilni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	15,5 N
Maks. sila na aktuator	80 N
Masa izdelka	300 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran