


Priključna letev MHJ10-P16

Številka dela: 557608

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	11 mm
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Največje število ventilskih mest	16 možne izvedbe po želji stranke
Odobritev	RCM Mark
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Teža izdelka	635 g
Način pritrditve	z zadrževalnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	M7
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana