


# Priključna letev VABM-C8-12E-G14-4-M1

Številka dela: 557653

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost                        |
|--|---------------------------------|
| Dimenzija rasterja                             | 12 mm                           |
| Največje število ventilskih mest               | 4                               |
| Razred korozijske odpornosti KBK               | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Največji pritezni moment za pritrditev ventila | 0.6 Nm                          |
| Največji pritezni moment pri stenski montaži   | 5 Nm                            |
| Teža izdelka                                   | 484 g                           |
| Pnevmatični priključek 1                       | G1/4                            |
| Pnevmatični priključek 3                       | G1/4                            |
| Pnevmatični priključek 5                       | G1/4                            |
| Napotek glede materialov                       | V skladu z RoHS                 |
| Material priključne letve                      | Gnetna aluminijeva zlitina      |