


# Aksialni sklop EAMM-A-K48-60G

Številka dela: 557986

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	12.5 Nm
Teža izdelka	300 g
Koda vmesnika aktuatorja	K48
Koda vmesnika Motor In	60G
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS