

Sklopka EAMD-19-15-10-8X10

Številka dela: 557998

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	10 mm
Premer nosilca 2	8 mm
Velikost	19
Nazivna dolžina	15 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.445 kgmm ²
Prenosljivi navor	2 Nm
Teža izdelka	13 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS