


# Sklopka EAMD-25-22-11-10X12

Številka dela: 558000

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	11 mm
Premer nosilca 2	10 mm
Velikost	25
Nazivna dolžina	22 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Prenosljivi navor	9 Nm
Teža izdelka	43.5 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS