

**Sklopka**  
**EAMD-56-46-20-23X27**  
Številka dela: 558004

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Premier nosilca 1         | 20 mm                 |
| Premier nosilca 2         | 23 mm                 |
| Velikost                  | 56                    |
| Nazivna dolžina           | 46,5 mm               |
| Položaj vgradnje          | poljubno              |
| Največja vrtilna hitrost  | 5500 1/min            |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                |
| Temperatura okolice       | -25 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 60 Nm                 |
| Teža izdelka              | 416 g                 |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS       |