

Zatič gredi
EAMB-18-9-8X16-10X12
Številka dela: 558035

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premier nosilca 1	8 mm
Premier nosilca 2	10 mm
Velikost	70
Nazivna dolžina	16 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.838 kgmm ²
Prenosljivi navor	12 Nm
Teža izdelka	29 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS