


Prirobnica motorja EAMF-A-38B-40A

Številka dela: 558175

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	43 g
Koda vmesnika Motor In	40 A
Vmesniška koda ohišja sklopke	38B
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS