

## Cev iz umetne mase

### PLN-16X2-BL

Številka dela: 558210

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                            | Vrednost                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                             | 16 mm                                                                        |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok | 95 mm                                                                        |
| Notranji Ø                            | 12 mm                                                                        |
| Najmanjši polmer upogibanja           | 55 mm                                                                        |
| Od temperature odvisen delovni tlak   | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi          |
| Napotek glede delovnega tlaka         | Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C                                              |
| Odobritev                             | TÜV                                                                          |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | B 013277 0506 00                                                             |
| Delovni medij                         | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Skladnost z LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Razred čistih prostorov               | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča   |
| Primerno za živila                    | Glej razširjene informacije o materialu.                                     |
| Temperatura okolice                   | -30 °C...80 °C                                                               |
| Teža izdelka glede na dolžino         | 0.082 kg/m                                                                   |
| Pnevmatični priključek                | za vtični priključek z zunanjim Ø 16 mm                                      |
| Barva                                 | modra                                                                        |
| Napotek glede materialov              | V skladu z RoHS                                                              |
| Material gibke cevi                   | PE                                                                           |