

Sklopka EAMC-56-58-24-25

Številka dela: 558316

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	24 mm
Premer nosilca 2	25 mm
Velikost	56
Nazivna dolžina	58 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	128 kgmm ²
Prenosljivi navor	60 Nm
Teža izdelka	265 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS