


Ventil s tipko

VHEM-PA-B52-G18

Številka dela: 558420

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 bistabilen
Način vklopa	ročno
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	500 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijska zgradba	Drsnik bata
Imenska velikost	4 mm
Navodila za uporabo	vklopljanje samo z roko
Vrsta krmiljenja	neposredno
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 1 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 1 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	17 N
Sila sprostitve	48 N
Masa izdelka	194 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran