

# Vtično-navojni priključek NPQM-D-G18-Q6-P10

Številka dela: 558662

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                          |
| Nazivni premer                                | 4 mm                                                                |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvje              | tesnilni obroč                                                      |
| Zasnova                                       | ravna oblika                                                        |
| Velikost posode                               | 10                                                                  |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                          |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                           | -20 °C...70 °C                                                      |
| Nazivni pritezni moment                       | 6 Nm                                                                |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 20 %                                                              |
| Teža izdelka                                  | 9 g                                                                 |
| Način pritrditve                              | zunanji šestrob SW12<br>šestrob SW4                                 |
| Pnevmatični priključek 1                      | Zunanji navoj G1/8                                                  |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø gibke cevi 6 mm                                        |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                     |
| Material ohišja                               | Medenina, nikljana                                                  |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR                                                                 |