

Vtično-navojni priključek NPQM-D-G12-Q12-P10

Številka dela: 558672

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	10 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Nazivni pritezni moment	9 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	36.1 g
Način pritrditve	zunanji šestkotnik SW19 Notranji šestkotnik SW10
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material tesnila gibke cevi	NBR