


Aksialni sklop EAMM-A-A19-42A

Številka dela: 558895

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	19
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	1,06 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	2,2 Nm
Masa izdelka	270 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS