

Sklopka EAMC-20-30-5-6

Številka dela: 558902

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	5 mm
Premer nosilca 2	6 mm
Velikost	20
Nazivna dolžina	30 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	9000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	1.06 kgmm ²
Prenosljivi navor	2.2 Nm
Teža izdelka	20 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS