


Sklopka EAMC-30-35-8-9

Številka dela: 558903

FESTO

primeren za ročično os EGSA.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	8 mm
Premer držala 2	9 mm
Velikost	30
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	12.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	6,06 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	5,1 Nm
Masa izdelka	45 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS