


Ohišje vezi/sklopke EAMK-A-D32-35A-40A

Številka dela: 560280

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	115 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32C
Vmesniška koda ohišja sklopke	40A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS