

Pokrov VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Številka dela: 560428

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	100 g
Električni priključek	možnost prilagoditve
Dovoljen premer kabla	5 mm...13 mm
Prečni prerez priključka	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev