


Končna plošča VABE-S6-2RZ-G34

Številka dela: 560839

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Na podlagi standarda | ISO 5599-2 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Vrsta otoka | 44 |
| Delovni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 336 g |
| Priključek za krmilni zrak 12 | G1/4 |
| Priključek za krmilni zrak 14 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/4 |
| Pnevmatični priključek 5 | G3/4 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material končne plošče | aluminijeva tlačna litina |