


Končna plošča VABE-S6-2RZ-N34

Številka dela: 560840

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	ISO 5599-2
Položaj vgradnje	poljubno
Vrsta otoka	44
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	336 g
Priključek za krmilni zrak 12	1/4 NPT
Priključek za krmilni zrak 14	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 5	3/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material končne plošče	aluminijeva tlačna litina