

Povezovalna plošča VABV-S2-2S-G12-T2

Številka dela: 560841

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	59 mm
Vrsta otoka	44
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	610 g
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	aluminijeva tlačna litina