



# Končna plošča VMPAL-EPL-SD44

Številka dela: 560939

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	43 mm
Dolžina	107.3 mm
Največje število ventilskih mest	32
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Največje število ventilskih tuljav	32
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju z opremo VMPAL-KM
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	190 g
Električni priključek 1, funkcija	Multipol
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	44
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material končne plošče	aluminijeva tlačna litina Ojačan PA