

Končna plošča VMPAL-EPR

Številka dela: 560945

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	24.8 mm
Dolžina	107.3 mm
Integrirana funkcija	Kodirni pokrov za določitev dovoda krmilnega zraka (notranji ali zunanji)
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	180 g
Priključek za krmilni zrak 12/14	M7
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	M7
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material končne plošče	aluminijeva tlačna litina Ojačan PA