

Plošča VMPAL-EG

Številka dela: 560956

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20.5 mm
Dolžina	107.3 mm
Integrirana funkcija	zajet iztekajoči zrak
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Območje regulacije tlaka	0.5 bar...5 bar
Vstopni tlak 1	0.5 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	30 g
Pnevmatični priključek 3/5, kombiniran	za vložek 20 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	PA