

Zapirni čep
QSPC10
Številka dela: 562243

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	0.4 g
Način pritrditve	Pritrdilna igla
Pnevmatični priključek 1	vložek 10 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material slepega čepa	POM
Material O-obroča	NBR